

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1579.530 Cajas Bus BG

Estado: 06-04-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1579.530 - Cajas Bus BG

Caja mural con puerta de chapa de acero, con ventana de policarbonato. Grado de protección IP 65. Posibilidad de fijación de módulos bus de prácticamente cualquier fabricante.

Características

| | |
|--|--|
| Referencia | BG 1579.530 |
| Material | Caja: chapa de acero Puerta: chapa de acero Cristal: policarbonato, 4 mm |
| Superficie | Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada |
| Color | RAL 7035 |
| Unidad de envase | Caja con puerta Ventana en la puerta Placa de montaje |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 65 |
| Código IK | IK08 |
| Dimensiones | Anchura: 800 mm Altura: 300 mm Profundidad: 155 mm |
| Dimensiones placa de montaje (An. x Al.) | 785 mm x 275 mm |
| Superficie libre | Anchura ventana visualización: 740 mm Altura ventana visualización: 190 mm Distancia canto inferior ventana - canto inferior puerta: 42 mm |
| Grosor del material de la caja | 1,38 mm |
| Grosor del material de la puerta | 1,25 mm |
| Posición bisagras puerta | abajo |

Características

| | |
|----------------------|---|
| Cierre | Ejecución cierre: Aldabilla Nº de cierres: 2 Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm |
| Material básico | Chapa de acero |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 12,145 kg |
| Peso bruto | 12,784 kg |
| Código arancelario | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Descripción producto | BG CAJA BUS 800x300x155 MM |

Aprobaciones

| | |
|---------------|----------------------------|
| Aprobaciones | UL + C-UL (listed) |
| Explicaciones | Declaración de conformidad |