

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2262.150

Caja mural AX, 3 piezas

Estado: 19-06-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2262.150 - Caja mural AX, 3 piezas

El concepto de entrega de las cajas murales AX de tres piezas reduce la complejidad y aumenta la flexibilidad. Gracias al sistema modular AX/VX pueden utilizarse los armarios para diferentes aplicaciones. La estructura de tres piezas garantiza un fácil acceso.



Características

| | |
|--------------------|--|
| Referencia | AX 2262.150 |
| Ejecución | Armarios murales IT |
| Material | Pieza mural y basculante: chapa de acero, 1,5 mm Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm |
| Superficie | Texturizada |
| Color | Pieza mural y basculante: RAL 7035 Puerta transparente: RAL 7035/7015 (gris) |
| Unidad de envase | Pieza mural: Placa entrada de cables cerrada, arriba y abajo Pieza basculante con retícula de 25 mm en el marco frontal y posterior y dos guías perfil de 19", delante, montaje fijo Puerta transparente de diseño Cierre parte central: doble paletón 3 mm Cierre para puerta transparente de diseño: cierre de seguridad 3524 E Empuñadura Confort para bombines de cierre y cierre de 2 puntos |
| Unidades de altura | 21 UA |
| Dimensiones | Anchura: 600 mm Altura: 1.012 mm Profundidad: 573 mm |
| Pr. de montaje | 520 mm |

Características

| | |
|--|--|
| Dimensiones interiores | Anchura interior: 502 mm Altura interior: 951 mm |
| Profundidad parte móvil | 416 mm |
| Profundidad de la pieza mural | 135 mm |
| Nº de cierres | 1 |
| Capacidad de carga pieza basculante (estática) | 750 N |
| Capacidad de carga pieza mural (estática) | 250 N |
| Material básico | Chapa de acero |
| Cierre | Ejecución cierre: Cierre de 2 puntos Bombín de cierre: Empuñadura Confort y cierre de 2 puntos |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 54 en combinación con placa entrada de cables cerrada arriba y abajo |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 50 kg |
| Peso bruto | 52,66 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 208,6 kg CO2 eq (Cat B) |
| Información sobre la clase PCF | Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado |
| Código arancelario | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002500 |
| ETIM 8 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Descripción producto | Caja mural AX, 3 piezas, An.xAl.xPr. 600x1012x573 mm, 21 UA, pieza mural con placa entrada de cables cerrada, arriba y abajo, con empuñadura Confort |

Aprobaciones

Aprobaciones

UL + C-UL (listed)

Explicaciones

Declaración de conformidad