


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2371.000

Elemento de luz intermitente

Estado: 29-01-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SG 2371.000 - Elemento de luz intermitente para columnas de señalización, modulares

Con 360° de emisión de señal mediante una perfecta técnica de prisma, número de niveles posibles = 5 elementos, con la misma tensión.

Características

Referencia	SG 2371.000
Ejecución	Elemento de luz intermitente
Descripción producto	Con emisión de señal en 360° mediante una técnica de prisma optimizada. Número de niveles posibles = 5 elementos, con la misma tensión.
Ventajas	Sencillo montaje y contacto mediante cierre de bayoneta. Configuración de hasta cinco elementos, con una misma tensión. Disponibilidad de elementos en diferentes colores y tensiones. Elemento intermitente y de destello incl. fluorescente, para montaje directo.
Funcionamiento	Puede realizarse un montaje modular con elementos de conexión, ópticos, acústicos, bombillas y un panel de rotulación.
Material	Caja de poliamida Pantalla: Policarbonato transparente
Color	Rojo
Diámetro	70 mm
Tensión de impulso fase a fase	2500 V c.a.
Tensión de aislamiento	250 V c.a.
Intensidad máx.	125 mA
Dimensiones	Altura: 56 mm
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 54, si la tapa o el elemento acústico se monta en la parte superior
Tensión de servicio	24 V (c.c.)
Unidad de embalaje	1 pza(s).

Características

Peso neto	0.09
Peso bruto	0.098
Código arancelario	85311095
EAN	4028177220072
ETIM 9	EC000232
ETIM 8	EC000232
ECLASS 8.0	27371220

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed) UR
--------------	--------------------------