

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 2410.000 Prensaestopa HD

Estado: 22-05-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 2410.000 - Prensaestopa HD

Prensaestopa HD IP 68 (5 bar, 30 min)



Características

Referencia	HD 2410.000
Ejecución	Estándar
Ventajas	La superficie lisa y cerrada hacia el exterior evita de forma efectiva la acumulación de microorganismos dañinos. Limpieza más sencilla y consecuentemente más económica en comparación con los prensaestopas convencionales.
Aplicación	Fabricación y embalaje de alimentos Tecnologías con elevadas exigencias en higiene (por ej. farmacéutica) Biotecnología Industria química
Material	Tuerca: acero inoxidable 1.4305 (AISI 303) Junta: conforme a FDA 21 CFR 177.2600
Dimensiones	Rosca: M12 x 1,5
Para Ø de cable	3 - 6,5 mm
Campo de temperatura de servicio	-20 °C...100 °C

Características

Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Unidad de embalaje	5 pza(s).
Peso neto	0,115 kg
Peso bruto	0,123 kg
Código arancelario	73181900
ECLASS 8.0	27149109
Descripción producto	HD PRENSAESTOPAS M 12X1,5 INOXIDABLE 1.4305, UE=5 UDS.

Aprobaciones

Explicaciones

Declaración del fabricante