Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





HD 2410.021 Prensaestopa HD

Estado: 10-12-2025 (Fuente: rittal.com/cl-es)




HD 2410.021 - Prensaestopa HD

Construcción más compacta y contratuerca incluida en la unidad de envase.







Características

Referencia	HD 2410.021
Ejecución	Estándar
Ventajas	La superficie lisa y cerrada hacia el exterior evita de forma efectiva la acumulación de microorganismos dañinos. Limpieza más sencilla y consecuentemente más económica en comparación con los prensaestopas convencionales.
Aplicación	Fabricación y embalaje de alimentos Tecnologías con elevadas exigencias en higiene (por ej. farmacéutica) Biotecnología Industria química
Material	Tuerca: acero inoxidable 1.4305 (AISI 303) Junta: EPDM, conforme a FDA 21 CFR 177.2600
Unidad de envase	Incl. contratuerca
Dimensiones	Rosca: M20 x 1,5
Para Ø de cable	6 - 12 mm

© Rittal 2025

Características

Campo de temperatura de servicio	-20 °C100 °C
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min)
Tipo de comunicación según UL	Type 1
50E	Tipo 2
	Type 4
	Type 4X
	Type 12
	Type 12K
	Tipo 13
Unidad de embalaje	5 pza(s).
Peso neto	0.33
Peso bruto	0.333
Código arancelario	73072980
EAN	4028177928701
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
	VDE

© Rittal 2025 3