

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2433.010

Soporte para fijación mural

Estado: 14-05-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2433.010 - Soporte para fijación mural para AX de acero inoxidable, KX de acero inoxidable

Para la fijación de envolventes AX y KX de acero inoxidable.

Características

| | |
|-----------------------------------|--|
| Referencia | SZ 2433.010 |
| Descripción producto | Para la fijación de envolventes AX y KX de acero inoxidable. |
| Ventajas | Fácil montaje del soporte mural a un tornillo premontado en la pared Las posiciones de montaje distintas permiten adaptar la fijación mural de forma óptima a las condiciones del espacio. En caso necesario puede ocultarse el soporte con una cubierta |
| Material | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) |
| Unidad de envase | Soporte para fijación mural Cubiertas Incl. material de fijación |
| Distancia a la pared | 20 mm |
| Observación | Por motivos de seguridad e higiene las cajas de acero inoxidable no disponen de taladros para el soporte de fijación mural |
| Adecuado para | Tipo de armario: AX acero inoxidable KX acero inoxidable |
| Tipo de comunicación según UL 50E | Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12 |
| Unidad de embalaje | 4 pza(s). |
| Peso neto | 0,4 kg |
| Peso bruto | 0,42 kg |
| Código arancelario | 83025000 |

Características

| | |
|----------------------|--|
| ETIM 9 | EC002625 |
| ETIM 8 | EC002625 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Descripción producto | SZ Soporte para fijación mural, para AX y KX de acero inoxidable 1.4301, distancia a la pared: 20 mm |

Aprobaciones

| | |
|--------------|------------------|
| Aprobaciones | UL + C-UL - FTTA |
|--------------|------------------|