Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2500.104 Luminaria LED

Estado: 13-12-2025 (Fuente: rittal.com/cl-es)



SZ 2500.104 - Luminaria LED

¡Luminaria LED - la primera luminaria pensada para armarios de distribución! Innovadora técnica led para proporcionar más luz hasta el último rincón.





Características

Referencia	SZ 2500.104		
Ejecución	sin base de enchufe		
Ventajas	Óptima iluminación de todo el armario A elección con fijación clip, atornillada o imán		
	Equipamiento adecuado para cualquier aplicación		
Ejecución	sin base de enchufe		
Material	Cuerpo de la luminaria: aluminio extrusionado		
	Cubierta de la iluminación: policarbonato		
	Extremos de la luminaria: PC-ABS		
Color	Caja: RAL 7016		
Unidad de envase	Incl. tornillos de fijación		
Potencia	5 W		
Posibilidades de conexión	Alimentación, 2 polos		
	Cableado de paso, 2 polos		
	Interruptor de puerta		
Clase de protección	II (aislado)		

© Rittal 2025 2

Características

Tipo de montaje de la luminaria	atornillado fijación clip fijación magnética (accesorios)		
Posibilidades de montaje	Para montaje en armarios compactos AX se precisa el carril para montaje interior AX y el ángulo de montaje		
Flujo luminoso	400 lm		
Color de la luz	4000 K (blanco neutro)		
Observación	Pedir los accesorios de conexión por separado		
Dimensiones	Anchura: 262 mm Altura: 55 mm Profundidad: 23 mm		
Campo de temperatura de servicio	-20 °C55 °C		
Tensión de servicio	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz		
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 20		
Unidad de embalaje	1 pza(s).		
Peso neto	0.28		
Peso bruto	0.287		
Código arancelario	94054990		
EAN	4028177920538		
E-Number Sweden	E3465307		
ETIM 9	EC000321		
ETIM 8	EC000321		
ECLASS 8.0	27189241		

Aprobaciones

Aprobaciones	UL		
--------------	----	--	--

Aprobaciones

Explicaciones

Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025