


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2508.020

Soporte para fijación mural

Estado: 18-01-2026 (Fuente: ittal.com/cl-es)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AX 2508.020 - Soporte para fijación mural para AX de chapa de acero, KX de chapa de acero, AX IT, EL

Óptimo para un cómodo montaje de cajas murales por una sola persona, incluso en espacios reducidos.

Características

| | |
|-----------------------------------|---|
| Referencia | AX 2508.020 |
| Descripción producto | Óptimo para un cómodo montaje de cajas murales por una sola persona, incluso en espacios reducidos. |
| Ventajas | <p>Atornillado directo por la parte posterior con un tornillo autorroscante en el cuerpo del armario</p> <p>Fácil montaje del soporte mural a un tornillo premontado en la pared</p> <p>Las posiciones de montaje distintas permiten adaptar la fijación mural de forma óptima a las condiciones del espacio.</p> <p>Alternativamente al tornillo autorroscante, es posible fijar el soporte con un tornillo y una tuerca desde el interior.</p> <p>Adicionalmente puede fijarse con una tuerca en aplicaciones dinámicas</p> |
| Material | Chapa de acero, galvanizada |
| Unidad de envase | Soporte para fijación mural Cubiertas Incl. material de fijación |
| Distancia a la pared | 20 mm |
| Adecuado para | Tipo de armario: AX chapa de acero KX chapa de acero AX IT EL Caja mural AX, 3 piezas |
| Tipo de comunicación según UL 50E | Type 1 Type 3R Type 4 Type 12 |

Características

| | |
|--------------------------------|--|
| Unidad de embalaje | 4 pza(s). |
| Peso neto | 0.44 |
| Peso bruto | 0.44 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 1,7 kg CO2 eq (Cat B) |
| Información sobre la clase PCF | Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado |
| Código arancelario | 83025000 |
| EAN | 4028177938281 |
| E-Number Sweden | E3465271 |
| ETIM 9 | EC002625 |
| ETIM 8 | EC002625 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |

Aprobaciones

| | |
|--------------|------------------|
| Aprobaciones | DNV-GL |
| | UL + C-UL - FTTA |
