

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AX 2515.200**

**Portaesquema de chapa de acero**

Estado: 15-06-2026 (Fuente: [rittal.com/cl-es](http://rittal.com/cl-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2515.200 - Portaesquema de chapa de acero variable en anchura

Para fijación al listón perforado de la puerta a la altura deseada. Ajuste sencillo y variable en la anchura.



## Características

Referencia	AX 2515.200
Descripción producto	Para fijación al listón perforado de la puerta a la altura deseada. Ajuste sencillo y variable en la anchura.
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Incl. tornillos de fijación
Altura interior	210 mm
Clear width, range	325 - 425 mm
Adecuado para ancho de puerta	400 mm 500 mm
Adecuado para	Tipo de armario: AX AE chapa de acero Pupitre compacto CX
Dimensiones	Profundidad: 35 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0,65 kg
Peso bruto	0,83 kg
Código arancelario	73269098
ETIM 9	EC000317

# Características

---

ETIM 8	EC000317
ECLASS 8.0	27189267
Descripción producto	AX Portaesquema de chapa de acero, variable en anchura, para longitud: 325 - 425 mm, para ancho de puerta 400 / 500 mm

---