

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2560.010

Placas de entrada de cables
plásticas

Estado: 08-12-2025 (Fuente: ittal.com/cl-es)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2560.010 - Placas de entrada de cables plásticas con pretaladros métricos

Con perforaciones pretaladradas para prensaestopas.

Características

Referencia	SZ 2560.010
Descripción producto	Con perforaciones pretaladradas para prensaestopas. Debe utilizarse la junta de las placas de entrada de cables estándar.
Color	RAL 7035
Observación	Encontrará la clasificación de los tamaños de las placas de entrada de cables en las correspondientes cajas
Número de pretaladros métricos	2 x M12 2 x M20 3 x M25
Dimensiones	Anchura: 160 mm Profundidad: 70 mm
Adecuado para	Tipo de armario: AE
Placa de entrada de cables	Tamaño: 1
Campo de temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 55 con montaje adecuado
Number knockouts	2 2 3
Metric diameter	M12 M20 M25
Unidad de embalaje	10 pza(s).
Peso neto	0.51
Peso bruto	0.605

Características

Código arancelario 39269097

EAN 4028177550254

E-Number Sweden E3404761

ETIM 9 EC000211

ETIM 8 EC000211

ECLASS 8.0 27142421