


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2562.100

Placa de entrada de cables metálica

Estado: 10-02-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)

SZ 2562.100 - Placa de entrada de cables metálica con pretaladros métricos

Romper los orificios para los prensaestopas con un destornillador, grado de protección IP 66 para montaje en posición normal, abajo.

Características

Referencia	SZ 2562.100
Descripción producto	Romper los orificios para los prensaestopas con un destornillador.
Material	Chapa de acero
Color	RAL 7035
Observación	Encontrará la clasificación de los tamaños de las placas de entrada de cables en las correspondientes cajas
Número de pretaladros métricos	2 x M16 5 x M20 13 x M25 2 x M32 2 x M40
Dimensiones	Anchura: 339 mm Profundidad: 149 mm
Adecuado para	Tipo de armario: AE
Placa de entrada de cables	Tamaño: 4
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 66 en montajes en posición habitual, abajo
Number knockouts	2 5 13 2 2

Características

Metric diameter	M16 M20 M25 M32 M40
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.5
Peso bruto	0.62
Código arancelario	73079100
EAN	4028177390867
E-Number Sweden	E3404796
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421