


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2565.120

### Cintas de puesta a tierra

Estado: 30-01-2026 (Fuente: [ittal.com/cl-es](http://ittal.com/cl-es))

# SZ 2565.120 - Cintas de puesta a tierra

Para crear una unión de puesta tierra segura con un perfecto establecimiento de contacto: con terminales M6 y M8 adecuados para los tornillos de puesta tierra, optimización de longitud y preparado para montaje.



## Características

Referencia	SZ 2565.120
Descripción producto	Para el montaje de una puesta a tierra segura con un contacto perfecto.
Ventajas	Con terminales circulares en M6 y M8 adecuados a los tornillos de puesta a tierra Con longitud optimizada y listos para el montaje
Sección	10 mm <sup>2</sup>
Conexión	M8 – M8
Posibilidades de montaje	Posibilidades de conexión AX: puerta/tapa M8, caja M8, placa de montaje M8 Posibilidades de conexión VX: puerta/tapa M8, caja M8, placa de montaje M8, lateral M8, entrada de cables M8
Observación	Rogamos tenga en cuenta las instrucciones de montaje o el manual de puesta a tierra del sistema de armarios o cajas correspondiente.
Dimensiones	Longitud: 300 mm
Unidad de embalaje	5 pza(s).
Peso neto	0.18
Peso bruto	0.184

## Características

---

Código arancelario 85444290

---

EAN 4028177319349

---

ETIM 9 EC000839

---

ETIM 8 EC000839

---

ECLASS 8.0 27062302