

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2567.000

Cintas de puesta a tierra

Estado: 03-04-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2567.000 - Cintas de puesta a tierra

Para crear una unión de puesta tierra segura con un perfecto establecimiento de contacto: con terminales M6 y M8 adecuados para los tornillos de puesta tierra, optimización de longitud y preparado para montaje.



Características

Referencia	SZ 2567.000
Descripción producto	Para el montaje de una puesta a tierra segura con un contacto perfecto.
Ventajas	Con terminales circulares en M6 y M8 adecuados a los tornillos de puesta a tierra Con longitud optimizada y listos para el montaje
Sección	4 mm ²
Conexión	M8 – M8
Posibilidades de montaje	Posibilidades de conexión AX: puerta/tapa M8, caja M8, placa de montaje M8 Posibilidades de conexión VX: puerta/tapa M8, caja M8, placa de montaje M8, lateral M8, entrada de cables M8
Observación	Rogamos tenga en cuenta las instrucciones de montaje o el manual de puesta a tierra del sistema de armarios o cajas correspondiente.
Dimensiones	Longitud: 300 mm
Unidad de embalaje	5 pza(s).
Peso neto	0,08 kg
Peso bruto	0,092 kg

Características

Código arancelario	85444290
ETIM 9	EC000839
ETIM 8	EC000839
ECLASS 8.0	27062302
Descripción producto	SZ CINTA PUESTA TIERRA 300mm/4mm ² - 5P. M8-M8