Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AX 2571.100 Placa de entrada de cables metálica

Estado: 16-12-2025 (Fuente: rittal.com/cl-es)



AX 2571.100 - Placa de entrada de cables metálica con pretaladros métricos, para AX

Romper los orificios para los prensaestopas con un destornillador.

Características

Referencia	AX 2571.100
Descripción producto	Romper los orificios para los prensaestopas con un destornillador.
Material	Chapa de acero
Color	RAL 7035
Observación	Encontrará la clasificación de los tamaños de las placas de entrada de cables en las correspondientes cajas
Número de pretaladros métricos	2 x M12 2 x M16 9 x M20
	5 x M25 1 x M32
Dimensiones	1 x M40 Anchura: 256 mm
Difficultion	Profundidad: 149 mm
Adecuado para	Tipo de armario: AX
Placa de entrada de cables	Tamaño: 1
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 66 con montaje adecuado
Tipo de comunicación según UL 50E	Type 1 Type 12K
Number knockouts	2 2 9 5 1
	1

© Rittal 2025

Características

Metric diameter	M12
	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.46
Peso bruto	0.469
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,3 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente
	en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	73079100
EAN	4028177925304
E-Number Sweden	E3465295
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL - FTTA
Aprobaciones	OL + C-OL - FITA

© Rittal 2025 3