

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2583.100

Marco de estanqueidad, modular

Estado: 22-05-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2583.100 - Marco de estanqueidad, modular

Para un uso universal a todas las superficies y paredes, para la entrada de conectores preconfeccionados y cables con conector. Posibilidad de montaje también en escotaduras para conectores de 24 o 16 polos.

Características

Referencia	AX 2583.100
Ejecución	Para 10 juntas pequeñas
Descripción producto	Para un uso universal en todas las superficies y paredes, para la entrada de conectores preconfeccionados y cables con conector. Posibilidad de montaje también en escotaduras para conectores de 24 o 16 polos.
Material	Plástico
Color	Negro
Unidad de envase	Marco de estanqueidad Bastidor de cierre
Escotadura necesaria	113,5 x 46 mm (24 polos)
Dimensiones	Anchura: 153,08 mm Profundidad: 70,08 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 66
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0,12 kg
Peso bruto	0,14 kg
Código arancelario	39269097
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

Características

Descripción producto	SZ Marco de estanqueidad, para para paso de cables modular, para 10 juntas pequeñas o, para escotaduras para conectores (24 polos)
----------------------	--

Aprobaciones

Aprobaciones	UR + C-UR (recognized)
--------------	------------------------