## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# FT 2731.000 Ventanas

Estado: 05-11-2025 (Fuente: rittal.com/cl-es)



### FT 2731.000 - Ventanas para AE

Para montaje en AE en lugar de una puerta, o para montaje en superficies suficientemente grandes.



#### Características

| Referencia                                | FT 2731.000   |
|---|---|
| Descripción producto                      | Para montaje en AE en lugar de montar en puertas y superficies                |
| Material                                  | Marco: Aluminio, anodizado natural<br>Cristal: cristal acrílico               |
| Unidad de envase                          | Incl. maneta plástica con bombín de seguridad nº 3524 E                       |
| Grado de protección IP según EN<br>60 529 | IP 54   |
| Adecuado para                             | Tipo de armario: AE<br>Anchura: = 600 mm<br>Altura: = 600 mm                  |
| Dimensiones                               | Anchura: 597 mm<br>Altura: 597 mm<br>Profundidad: 34 mm                       |
| Superficie libre                          | Anchura ventana visualización: 537 mm<br>Altura ventana visualización: 537 mm |
| Prof. montaje para componentes (máx.)     | 30 mm   |
| Unidad de embalaje                        | 1 pza(s).   |
| Peso neto                                 | 3.236   |
| Peso bruto                                | 3.436   |

© Rittal 2025

#### Características

| Código arancelario | 76101000      |
|--------------------|---------------|
| EAN                | 4028177031753 |
| E-Number Sweden    | E3404533      |
| ETIM 9             | EC000747      |
| ETIM 8             | EC000747      |
| ECLASS 8.0         | 27182204      |

© Rittal 2025 3