

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## FT 2736.530 Ventana

Estado: 14-05-2026 (Fuente: [rittal.com/cl-es](http://rittal.com/cl-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2736.530 - Ventana para VX, TS, VX SE

Para cubrir instrumentos de indicación y mando o escotaduras y como protección contra suciedad y líquidos, así como contra accesos no autorizados.



## Características

Referencia	FT 2736.530
Ejecución	Perfil 60
Descripción producto	Para cubrir instrumentos de indicación y mando o escotaduras y como protección contra suciedad y líquidos, así como contra accesos no autorizados.
Material	Perfiles de aluminio extrusionado con cantoneras de cinc fundido a presión y cristal de seguridad simple.
Superficie	Marco base: texturizado, RAL 7035 Perfil de bisagra y de cierre: anodizado, natural
Value base frame	Hecho de vidrio de seguridad simple: elevada resistencia a disolventes y arañazos, antiestático, en caso de rotura escaso peligro de provocar heridas. Bombín de doble paletón de serie intercambiable por bombines de cierre de 27 mm, ejecución A y/o por el sistema de cierre Ergoform-S (excepto Al. = 270 mm) Bisagra con ángulo de abertura de 180° de fácil montaje.

# Características

Value base frame	Sus dimensiones permiten atornillarlo con facilidad a la puerta (puede utilizarse el marco tubular de la puerta como plantilla de taladros). Ajustable en altura. Proporciona estabilidad a la escotadura de la puerta. Oculta el canto cortado. La suciedad no se deposita sobre la junta, no puede extraerse el cristal al estar protegido, al abrir la puerta no penetra suciedad ni líquido por detrás de la ventana. Perfil de bastidor con 30 o 60 mm de altura
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 54
Observación	Bombín de doble paletón de serie intercambiable por bombines de cierre de 27 mm, ejecución A y/o por el sistema de cierre Ergoform-S (excepto Al. = 270 mm) No adecuado para exteriores
Adecuado para	Tipo de armario: VX TS VX SE Anchura: = 600 mm
Dimensiones	Anchura: 500 mm Altura: 570 mm Profundidad: 77 mm
Superficie libre	Anchura ventana visualización: 363 mm Altura ventana visualización: 498 mm
Prof. montaje para componentes (máx.)	63 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	5,786 kg
Peso bruto	6,16 kg
Código arancelario	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182301

# Características

---

Descripción producto

FT Ventana, para VX, TS, VX SE, perfil 60, An.Al.Pr. 500x570x77 mm,  
para An. 600 mm

# Aprobaciones

---

Certificados

Grado de protección