

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2760.010

Ventanas

Estado: 11-01-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)

FT 2760.010 - Ventanas para AX

Para montaje en armarios AX en lugar de la puerta y en superficies.



Características

| | |
|--|---|
| Referencia | FT 2760.010 |
| Ejecución | Perfil 60 |
| Descripción producto | Para montaje a armarios AX en lugar de la puerta y en superficies. |
| Material | Marco: Aluminio, anodizado natural Cristal: cristal acrílico |
| Unidad de envase | Incl. maneta plástica con bombín de seguridad nº 3524 E |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 54 |
| Adecuados para referencia | 1039.000 1339.000 1009.000 |
| Adequado para | Tipo de armario: AX Anchura: = 600 mm Altura: = 380 mm |
| Dimensiones | Anchura: 597 mm Altura: 377 mm Profundidad: 62 mm |
| Superficie libre | Anchura ventana visualización: 537 mm Altura ventana visualización: 317 mm |

Características

| | |
|--|---------------|
| Prof. montaje para componentes (máx.) | 58 mm |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 3.245 |
| Peso bruto | 3.3 |
| Código arancelario | 76101000 |
| EAN | 4028177938571 |
| ETIM 9 | EC002527 |
| ETIM 8 | EC002527 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |