

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2761.010 Ventanas

Estado: 15-05-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2761.010 - Ventanas para AX

Para montaje en armarios AX en lugar de la puerta y en superficies.



Características

| | |
|--|--|
| Referencia | FT 2761.010 |
| Ejecución | Perfil 60 |
| Descripción producto | Para montaje a armarios AX en lugar de la puerta y en superficies. |
| Material | Marco: Aluminio, anodizado natural Cristal: cristal acrílico |
| Unidad de envase | Incl. maneta plástica con bombín de seguridad nº 3524 E |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 54 |
| Adecuados para referencia | 1010.000 1054.000 1060.000 1360.000 |
| Adecuado para | Tipo de armario: AX Anchura: = 600 mm Altura: = 600 mm |
| Dimensiones | Anchura: 597 mm Altura: 597 mm Profundidad: 62 mm |

Características

| | |
|---------------------------------------|---|
| Superficie libre | Anchura ventana visualización: 537 mm Altura ventana visualización: 537 mm |
| Prof. montaje para componentes (máx.) | 58 mm |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 4,061 kg |
| Peso bruto | 4,18 kg |
| Código arancelario | 76101000 |
| ETIM 9 | EC002527 |
| ETIM 8 | EC002527 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Descripción producto | FT Ventana transparente, An.Al.Pr.: 597x597x62 mm, para montaje en armarios AX en lugar de la puerta y en superficies |