

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2763.000

Ventanas

Estado: 13-05-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2763.000 - Ventanas para AE

Para montaje en AE en lugar de una puerta, o para montaje en superficies suficientemente grandes.



Características

Referencia	FT 2763.000
Descripción producto	Para montaje en AE en lugar de montar en puertas y superficies
Material	Marco: Aluminio, anodizado natural Cristal: cristal acrílico
Unidad de envase	Incl. maneta plástica con bombín de seguridad nº 3524 E
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 54
Adecuado para	Tipo de armario: AE Anchura: = 500 mm Altura: = 500 mm
Dimensiones	Anchura: 497 mm Altura: 497 mm Profundidad: 60 mm
Superficie libre	Anchura ventana visualización: 437 mm Altura ventana visualización: 437 mm
Prof. montaje para componentes (máx.)	56 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	3,151 kg
Peso bruto	3,351 kg

Características

Código arancelario	76101000
ETIM 9	EC000747
ETIM 8	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Descripción producto	FT VENTANA ALUMINIO 60MM, AE1050/1350