

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



FT 2785.000

Cubierta de cristal acrílico

Estado: 28-01-2026 (Fuente: [rittal.com/cl-es](http://rittal.com/cl-es))

# FT 2785.000 - Cubierta de cristal acrílico

Para proteger elementos de indicación y mando en dimensiones estándar 19" o dimensiones métricas.

## Características

Referencia	FT 2785.000
Ejecución	métricas
Descripción producto	Con cierre de seguridad, cierre nº 3524 E.
Material	Marco: perfiles de aluminio extrusionado con cantoneras fundidas a presión Cristal: acrílico, ahumado
Unidad de envase	Incluye bisagras y material de fijación. Incl. bombín de seguridad con cierre nº 3524 E
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 54
Dimensiones	Anchura: 400 mm Altura: 400 mm Profundidad: 47,5 mm
Superficie libre	Anchura ventana visualización: 360 mm Altura ventana visualización: 379,5 mm
Prof. montaje para componentes (máx.)	43 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	1.977
Peso bruto	2.18
Código arancelario	39205100
EAN	4028177032293
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527

# Características

---

ECLASS 8.0

27182301