


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2820.410

Pantallas de zócalo laterales, 100 mm

Estado: 23-05-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2820.410 - Pantallas de zócalo laterales, 100 mm para AX

Para el cierre lateral de una unidad de zócalo y la estabilización adicional o el equipamiento interior de zócalos ensamblados. En zócalos de 200 mm de altura es posible el montaje de una pantalla de 200 mm de altura o dos de 100 mm.

Características

| | |
|-----------------------------------|---|
| Referencia | AX 2820.410 |
| Descripción producto | Para el cierre lateral de una unidad de zócalo y la estabilización adicional o el equipamiento interior de zócalos ensamblados. En zócalos de 200 mm de altura es posible el montaje de una pantalla de 200 mm de altura o dos de 100 mm. |
| Material | Chapa de acero |
| Color | RAL 9005 |
| Unidad de envase | Incl. material de fijación |
| Observación | Los componentes de la 1ª generación del sistema de zócalo no pueden combinarse con los componentes de la 2ª generación |
| Dimensiones | Altura: 100 mm |
| Adecuado para | Tipo de armario: AX Profundidad: = 400 mm |
| Tipo de comunicación según UL 50E | Type 1 Type 3R Type 4 Type 12 |
| Unidad de embalaje | 2 pza(s). |
| Peso neto | 1,04 kg |
| Peso bruto | 1,054 kg |
| Código arancelario | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000721 |
| ETIM 8 | EC000721 |

Características

ECLASS 8.0

27182003

Descripción producto

AX Pantallas de zócalo, laterales, Al.: 100 mm, para Pr.: 400 mm

Aprobaciones

Aprobaciones

UL + C-UL - FTTA