Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3303.100 Refrigeradores murales

Estado: 16-11-2025 (Fuente: rittal.com/cl-es)



SK 3303.100 - Refrigeradores murales con controlador básico

Refrigeradores murales en las clases de potencia de 500 a 4000 W con controlador básico estándar integrado, recubrimiento RiNano del condensador y evaporación del agua de condensación eléctrica.



Características

Referencia	SK 3303.100
Material	Chapa de acero
Unidad de envase	Cableado a punto de conexión
	Plantilla de taladros
	Material de fijación
Potencia total de refrigeración	Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 500 W
según DIN EN 14511	Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 610 W
	Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 280 W
	Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 350 W
Tensión de servicio	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Intensidad máx.	A 50 Hz: 2,6 A
	A 60 Hz: 2,6 A
Intensidad de arranque (máx.)	A 50 Hz: 5,1 A
	A 60 Hz: 6,4 A
Caudal de aire (soplado libre)	Circuito exterior: 345 m³/h
	Circuito interior: 310 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4

© Rittal 2025 2

Características

Ejecución	montaje mural
Dimensiones	Anchura: 280 mm
	Altura: 550 mm
	Profundidad: 210 mm
Grado de protección IP según EN	Circuito exterior IP 34
60 529	Circuito interior IP 54
Refrigerante/medio refrigerante	Agente refrigerante: R134a
	Cantidad: 0,17 kg
Regulación de la temperatura	Controlador básico (regulación de fábrica +35 °C)
Campo de temperatura de servicio	20 °C55 °C
Campo de regulación	30 °C55 °C
Potencia nominal Pel	Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 36 W
	Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 380 W
	Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 420 W
	Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 390 W
Fusible previo	Automático/fusible: 10 A
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	17
Peso bruto	17.7
Código arancelario	84158200
EAN	4028177317581
ECLASS 8.0	27180704

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
Certificados	EAC

© Rittal 2025 3

Aprobaciones

Explicaciones

Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025