

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3328.100

Refrigeradores murales

Estado: 17-12-2025 (Fuente: rittal.com/cl-es)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3328.100 - Refrigeradores murales con controlador básico

Refrigeradores murales en las clases de potencia de 500 a 4000 W con controlador básico estándar integrado, recubrimiento RiNano del condensador y evaporación del agua de condensación eléctrica.

Características

| | |
|--|--|
| Referencia | SK 3328.100 |
| Material | Chapa de acero |
| Unidad de envase | Cableado a punto de conexión Plantilla de taladros Material de fijación |
| Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511 | Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 2.000 W Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 2.350 W Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 1.450 W Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 1.690 W |
| Tensión de servicio | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Intensidad máx. | A 50 Hz: 7,5 A A 60 Hz: 9,1 A |
| Intensidad de arranque (máx.) | A 50 Hz: 22 A A 60 Hz: 26 A |
| Caudal de aire (soplado libre) | Círculo exterior: 640 m ³ /h Círculo interior: 550 m ³ /h |
| Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35 | Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 2 |
| Ejecución | montaje mural |
| Dimensiones | Anchura: 400 mm Altura: 1.580 mm Profundidad: 295 mm |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | Círculo exterior IP 34 Círculo interior IP 54 |

Características

| | |
|----------------------------------|--|
| Refrigerante/medio refrigerante | Agente refrigerante: R134a Cantidad: 0,95 kg |
| Regulación de la temperatura | Controlador básico (regulación de fábrica +35 °C) |
| Campo de temperatura de servicio | 20 °C...55 °C |
| Campo de regulación | 30 °C...55 °C |
| Potencia nominal Pel | Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 1.025 W Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 1.200 W Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 1.250 W Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 1.350 W |
| Fusible previo | Automático/fusible: 16 A |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 64.6 |
| Peso bruto | 68 |
| Código arancelario | 84158200 |
| EAN | 4028177323025 |
| ECLASS 8.0 | 27180704 |

Aprobaciones

| | |
|---------------|---|
| Aprobaciones | UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized) |
| Certificados | EAC |
| Explicaciones | Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK |