


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3350.115

Ventilador modular Vario para 482,6 mm (19")

Estado: 23-01-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3350.115 - Ventilador modular Vario para 482,6 mm (19") Caudal de aire 320 - 480 m³/h

Ventiladores modulares para montaje directo en el nivel de 19". El montaje permite una circulación permanente del aire en el armario, evitando la formación de focos de calor. Fácil mantenimiento de los ventiladores gracias al marco guía.

Características

| | |
|---------------------------------------|--|
| Referencia | SK 3350.115 |
| Descripción producto | Ventiladores modulares para montaje directo en el nivel de 19". El montaje permite una circulación permanente del aire en el armario, evitando la formación de focos de calor. |
| Ventajas | Fácil mantenimiento y sustitución de los ventiladores gracias al marco guía |
| Color | RAL 7035 |
| Unidad de envase | Unidad cableada a punto de conexión Incl. regleta de bornes y material de fijación |
| Caudal de aire (soplado libre) | 320 m ³ /h |
| Observación referente a la referencia | Plazo de entrega bajo demanda |
| Tensión de servicio | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Intensidad máx. | A 50 Hz: 0,46 A A 60 Hz: 0,46 A |
| Fusible previo | Automático/fusible: 6 A |
| Dimensiones | Anchura: 482,6 mm Altura: 44 mm Profundidad: 200 mm |
| Distancia entre ejes de ventiladores | 85 mm |
| Nº ventiladores | 2 |
| Nivel de ruido | A 50 Hz: 52 dB(A) |

Características

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Campo de temperatura de servicio | -10 °C...55 °C |
|----------------------------------|----------------|

| | |
|--------------------|-----------|
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
|--------------------|-----------|

| | |
|-----------|------|
| Peso neto | 2.04 |
|-----------|------|

| | |
|------------|------|
| Peso bruto | 2.24 |
|------------|------|

| | |
|--------------------|----------|
| Código arancelario | 84145915 |
|--------------------|----------|

| | |
|-----|---------------|
| EAN | 4028177041561 |
|-----|---------------|

| | |
|--------|----------|
| ETIM 9 | EC000320 |
|--------|----------|

| | |
|--------|----------|
| ETIM 8 | EC000320 |
|--------|----------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
|------------|----------|

Aprobaciones

| | |
|--------------|-------------------------------|
| Aprobaciones | UR + C-UR (recognized) VDE |
|--------------|-------------------------------|