

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3580.100

## Barras colectoras E-Cu

Estado: 16-04-2026 (Fuente: [rittal.com/cl-es](http://rittal.com/cl-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3580.100 - Barras colectoras E-Cu

Longitud: 2400 mm/barra.



## Características

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Referencia                     | SV 3580.100                                 |
| Material                       | E-Cu F30                                    |
| Observación                    | Posibilidad de cortar a la longitud deseada |
| Normas                         | DIN EN 13 601                               |
| Sección                        | 12 mm x 10 mm                               |
| Dimensiones                    | Longitud: 2.400 mm                          |
| Unidad de embalaje             | 6 pza(s).                                   |
| Peso neto                      | 15,48 kg                                    |
| Peso bruto                     | 15,5 kg                                     |
| Contenido de cobre (kg / pza.) | 2,58                                        |
| Código arancelario             | 74071000                                    |
| ETIM 9                         | EC001522                                    |
| ETIM 8                         | EC001522                                    |
| ECLASS 8.0                     | 27370303                                    |

# Características

---

Descripción producto

SV BARRAS COLECTO.E-CU 12X10MM 2400MM,VE=6ST

# Aprobaciones

---

Aprobaciones

UL + C-UL (listed)

Explicaciones

Declaración de conformidad  
Declaración de conformidad UK