


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3584.020

## Barras colectoras CUPONAL

Estado: 13-05-2026 (Fuente: [rittal.com/cl-es](http://rittal.com/cl-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3584.020 - Barras colectoras CUPONAL

Barras colectoras de aluminio con revestimiento de cobre.



## Características

Referencia	SV 3584.020
Descripción producto	Barras colectoras de aluminio con revestimiento de cobre, adecuadas para la realización de embarrados con soportes de barras colectoras 9340.000/9340.050.
Material	Aluminio Cobre
Intensidad máx.	328 A
Observación	La intensidad se produce con una temperatura de barras de 65 °C y una temperatura ambiente de 35 °C Diagrama del factor corrector según DIN EN 43 671 Posibilidad de cortar a la longitud deseada
Normas	DIN EN 13 601
Sección	30 mm x 5 mm
Dimensiones	Longitud: 2.400 mm
Unidad de embalaje	6 pza(s).
Peso neto	8,52 kg
Peso bruto	9,02 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)	0,52

# Características

---

Código arancelario	74071000
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303
Descripción producto	SV sistemas de barras CUPONAL 30x5 UE=6pzas

---

# Aprobaciones

---

Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK
---------------	---