# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




# SV 3589.005 Barras colectoras E-Cu


Estado: 27-11-2025 (Fuente: rittal.com/cl-es)




## SV 3589.005 - Barras colectoras E-Cu

Longitud: 2400 mm/barra.







#### Características

Referencia	SV 3589.005
Material	E-Cu F30
Longitud	2.400 mm
Observación	Posibilidad de cortar a la longitud deseada
Normas	DIN EN 13 601
Sección	60 mm x 10 mm
Dimensiones	Longitud: 2.400 mm
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Peso neto	25.8
Peso bruto	25.88
Contenido de cobre (kg / pza.)	12.9
Código arancelario	74071000
EAN	4028177684607
ETIM 9	EC001522

© Rittal 2025

### Características

ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303

# **Aprobaciones**

Explicaciones	Declaración de conformidad
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3