

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.240

Pies de nivelación HD

Estado: 23-05-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.240 - Pies de nivelación HD

Pies de nivelación HD para minimizar los tiempos de limpieza gracias a las roscas completamente ocultas y estanqueizadas y para compensar irregularidades del suelo hasta un ángulo de 10° mediante placa de base flexible

Características

| | |
|--------------------|--|
| Referencia | HD 4000.240 |
| Ejecución | sin fijación al suelo |
| Ventajas | Mínimos tiempos de limpieza gracias a las roscas completamente ocultas y estanqueizadas Posibilidad de compensar irregularidades del suelo hasta un ángulo de 10° mediante placa de base flexible Pueden realizarse ensamblajes incluso en suelos inclinados gracias a la gran zona de nivelación Certificación conforme a las normas 3A de estándares sanitarios |
| Material | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) |
| Unidad de envase | Incl. juntas y material de fijación |
| Capacidad de carga | Máx. 7.000 N estáticos por pie de nivelación |
| Dimensiones | Rosca: M12 |
| Adecuado para | Tipo de armario: Armario compacto HD VX VX SE TS |
| Zona de nivelación | 122 - 175 mm |
| Unidad de embalaje | 4 pza(s). |
| Peso neto | 2 kg |
| Peso bruto | 2,342 kg |
| Código arancelario | 73181900 |
| ETIM 9 | EC002622 |
| ETIM 8 | EC002622 |

Características

ECLASS 8.0

27189263

Descripción producto

HD PIES DE NIVELACION M12, 122-175MM Sin anclaje al suelo