

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.450 Cortadora C8

Estado: 18-07-2025 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.450 - Cortadora C8

Máquina semiautomática para el corte de cables de largos ajustables de forma individualizada.

Características

Referencia	AS 4050.450
Ejecución	Con panel de mando
Descripción producto	Máquina semiautomática para el corte de cables de largos ajustables de forma individualizada.
Ventajas	Fácil manejo Sencilla introducción de los cables Sencilla abertura de los rodillos compatible con PC
Datos técnicos	Conductor rígido de hilos finos 0,08 - 10 mm ² (AWG 28 - 8) Conductor rígido de un solo hilo 0,08 - 2,5 mm ² (AWG 28 - 14) Para longitudes de hilo 1 - 99999 mm Velocidad de avance 0 - 1,5 m/s Fuerza de presión de los rodillos regulable Servoaccionamiento
Unidad de envase	Cortadora C8 Software en CD-Rom Cable de conexión con conector
Tensión de servicio	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potencia aparente	120 VA
Dimensiones máquinas	Anchura: 380 mm Altura: 470 mm Profundidad: 360 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	24
Peso bruto	24
Código arancelario	84798997
EAN	4028177804845

Características

ECLASS 8.0	36600890
------------	----------