



AS 4050.742 - Terminales sueltas

Con collar plástico.

Características

Referencia	AS 4050.742
Descripción producto	Con collar plástico.
Datos técnicos	Resistente al calor hasta 105 °C
Material	E-Cu, estañado galvánico Recubrimiento de plástico: polipropileno
Color	blanco
Longitud	8 mm
AWG	20
Diámetro interior	2,9 mm
Para sección	0,5 mm ²
Código de color DIN	sí
Multinorm	sí
Observación	Certificación UL en combinación con las herramientas correspondientes, como por ej. crimpadoras. Póngase en contacto con su asesor de Rittal si desea un asesoramiento personalizado.
Forma de entrega	seltas
Unidad de embalaje	500 pza(s).
Peso neto	0,5 kg
Peso bruto	0,5 kg
Código arancelario	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Características

Descripción producto

Terminales para ensamblaje de cables, 0,5 mm², AWG 20, blanco, sueltos, 8 mm (vástago ancho)

Aprobaciones

Aprobaciones

UL + C-UL (listed)
UR