


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.105

Iluminación de trabajo LED

Estado: 04-04-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.105 - Iluminación de trabajo LED para WS 540

Para fijación al tablero de la mesa, con dispositivo de apriete.



Características

Referencia	AS 4051.105
Descripción producto	Para fijación al tablero de la mesa, con dispositivo de apriete.
Ventajas	<p>Iluminación brillante, sin reflejos ni parpadeos, homogénea y sin sombras</p> <p>Para la temperatura de color puede escogerse entre blanco cálido, neutro o frío, que favorece la concentración y reduce los síntomas de fatiga.</p> <p>Excelente fidelidad de color y elevado contraste</p> <p>Brazo articulado de aluminio con cabezal 3D pivotante y posibilidad de bloqueo para un posicionamiento preciso de la fuente de iluminación</p>
Datos técnicos	<p>Brazo articulado: longitud 970 mm</p> <p>Reproducción cromática: 94 – 98 Ra</p> <p>Ángulo de radiación: 100°</p>
Material	<p>Caja de la luminaria: aluminio</p> <p>Anti-deslumbramiento: macrolón</p>
Unidad de envase	<p>Iluminación de trabajo LED</p> <p>Incl. material de fijación</p>
Potencia	26 W
Long. cable de conexión	3 m
Posibilidades de conexión	Conector fuente de alimentación (CEE 7/16) con adaptador c.a.
Elemento luminoso	84 leds SMD

Características

Clase de protección	III (SELV)
Flujo luminoso	2.930 lm
Adecuados para referencia	4051.100
Campo de temperatura de servicio	-10 °C...40 °C
Tensión de servicio	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensiones	Anchura: 545 mm Altura: 90 mm Profundidad: 35 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	2,5 kg
Peso bruto	4,2 kg
Código arancelario	94054990
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090
Descripción producto	Iluminación de trabajo LED para WS 540, regulador de intensidad, 230 V/50 Hz