Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

T INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



AS 4051.105 - Iluminación de trabajo LED para WS 540

Para fijación al tablero de la mesa, con dispositivo de apriete.







Características

Referencia	AS 4051.105
Descripción producto	Para fijación al tablero de la mesa, con dispositivo de apriete.
Ventajas	Iluminación brillante, sin reflejos ni parpadeos, homogénea y sin sombras
	Para la temperatura de color puede escogerse entre blanco cálido, neutro o frío, que favorece la concentración y reduce los síntomas de fatiga.
	Excelente fidelidad de color y elevado contraste
	Brazo articulado de aluminio con cabezal 3D pivotante y posibilidad
	de bloqueo para un posicionamiento preciso de la fuente de
	iluminación
Datos técnicos	Brazo articulado: longitud 970 mm
	Reproducción cromática: 94 – 98 Ra
	Ángulo de radiación: 100°
Material	Caja de la luminaria: aluminio
	Anti-deslumbramiento: macrolón
Unidad de envase	Iluminación de trabajo LED
	Incl. material de fijación
Potencia	26 W
Long. cable de conexión	3 m
Posibilidades de conexión	Conector fuente de alimentación (CEE 7/16) con adaptador c.a.
Elemento luminoso	84 leds SMD

© Rittal 2025

Características

Clase de protección	III (SELV)
Flujo luminoso	2.930 lm
Adecuados para referencia	4051.100
Campo de temperatura de servicio	-10 °C40 °C
Tensión de servicio	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensiones	Anchura: 545 mm
	Altura: 90 mm
	Profundidad: 35 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	2.5
Peso bruto	4.2
Código arancelario	94054990
EAN	4028177957466
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090

© Rittal 2025 3