



AS 4051.619 - Terminales sueltas

Con collar plástico.

Características

| | |
|----------------------|--|
| Referencia | AS 4051.619 |
| Descripción producto | Con collar plástico. |
| Datos técnicos | Resistente al calor hasta 105 °C |
| Material | E-Cu, estañado galvánico Recubrimiento de plástico: polipropileno |
| Color | rojo |
| Longitud | 10 mm |
| AWG | 18 |
| Diámetro interior | 3 mm |
| Código de color DIN | sí |
| Observación | Certificación UL en combinación con las herramientas correspondientes, como por ej. crimpadoras. Póngase en contacto con su asesor de Rittal si desea un asesoramiento personalizado. |
| Normas | AEH DIN 46228 |
| Forma de entrega | seltas |
| Unidad de embalaje | 500 pza(s). |
| Peso neto | 0,5 kg |
| Peso bruto | 0,058 kg |
| Código arancelario | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000005 |
| ETIM 8 | EC000005 |
| ECLASS 8.0 | 36659290 |

Características

Descripción producto

Terminales para ensamblaje de cables, 1,0 mm², rojo, sueltos, 10 mm

Aprobaciones

Aprobaciones

UL + C-UL (listed)
UR