Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





AS 4052.102 Destornillador

Estado: 16-12-2025 (Fuente: rittal.com/cl-es)



AS 4052.102 - Destornillador con aislamiento

Con mango largo delgado, así como vástago de alto rendimiento con aislamiento de poco espesor



Características

Referencia	AS 4052.102
Ejecución	Con aislamiento 1000 V
	para tornillos de estrella
Descripción producto	Con mango largo y delgado, y vástago de alto rendimiento con aislamiento de poco espesor.
Ventajas	Reduce el esfuerzo al atornillar gracias al mango con forma ergonómica
	Extremo del mango antideslizante con marcaje del tipo de tornillo
	Punta de la hoja negra pavonada para mantener la precisión y el ajuste
	Mango 30% y aislamiento hasta un 50% más delgados que en una herramienta convencional
	La óptima adaptación de la mano al mango permite mayores pares
	de giro y mayor comodidad de trabajo
Material	Cuchilla: aleación cromo-molibdeno-vanadio
	Interior mango: plástico duro
	Cuerpo del mango: plástico muy flexible
Color	Mango: antracita y Rittal Power Pink
Ø cuchilla	3,5 mm
Longitud cuchilla	100 mm
Cuchilla (anchura x grosor)	3,5 x 0,6 mm
Tipo de punta	SL

© Rittal 2025

Características

Ø mango	25 mm
Longitud mango	105 mm
Normas	IEC 60 900
Unidad de embalaje	3 pza(s).
Código arancelario	82054000
EAN	4028177807211
ETIM 9	EC000144
ETIM 8	EC000158
ECLASS 8.0	21040406

© Rittal 2025 3