

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.122**

**Perforadora de chapa de  
hendiduras, redonda**

Estado: 18-04-2026 (Fuente: [rittal.com/cl-es](http://rittal.com/cl-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.122 - Perforadora de chapa de hendiduras, redonda para acero inoxidable, con triple partición

Para punzonar escotaduras redondas

## Características

Referencia	AS 4055.122
Ejecución	Con triple división
Descripción producto	Para punzonar escotaduras redondas. El uso de la perforadora de chapa se realiza mediante llave o punzonadora hidráulica.
Unidad de envase	Matrices Punzón
Material mecanizable	Acero inoxidable
Grosor de material máx. mecanizable acero inoxidable	2 mm
Ø punzonadora	22,5 mm
Observación	Con el uso del destornillador deben utilizarse tornillos tensores con rodamiento
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.665
Tornillo tensor (Ø x L)	11,1 x 60 mm
Tornillo tensor hidráulico Ø	11,1 mm 19 cm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0,093 kg
Peso bruto	0,113 kg
Código arancelario	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

# Características

---

ECLASS 8.0

21049047

---

Descripción producto

AS Juego de perforadora para acero inoxidable, redondo