

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4140.010

# Luminaria compacta

Estado: 02-06-2026 (Fuente: [rittal.com/cl-es](http://rittal.com/cl-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4140.010 - Luminaria compacta

Iluminación compacta - Luminaria estrecha y compacta para uso en armarios



## Características

Referencia	SZ 4140.010
Ventajas	<p>Más estrecha: Aprox. un 50 % menos de altura y profundidad y aprox. un 75 % menos de volumen que las iluminaciones convencionales</p> <p>Más rápido: Fijación rápida universal a la perforación TS mediante clips, tornillos o potentes imanes (opcional). Deslizar simplemente por el lateral o la parte trasera, montar la lámpara – listo</p> <p>Posibilidad de conexión del interruptor de puerta mediante conector bipolar</p> <p>Cubierta transparente de la luminaria, interior acanalado</p>
Color	Semejante RAL 7035
Unidad de envase	<p>Luminaria compacta con juegos de fijación de clip y roscados</p> <p>Elemento luminoso</p> <p>Cubierta del medio de luz</p> <p>Cable de conexión</p> <p>Incl. material de fijación</p>
Potencia	8 W
Long. cable de conexión	3 m

# Características

Mounting distance screws	475 mm
Ballast	Unidad de alimentación de amplia gama
Posibilidades de conexión	Línea de conexión integrada con extremo sin aislar Interruptor de puerta
Elemento luminoso	Tubo fluorescente T5
Clase de protección	II (aislado)
Interruptor (tipo)	Interruptor integrado de encendido/apagado/de puerta
Cable deflection via rear possible	sí
Light cover	sí
Tipo de montaje de la luminaria	atornillado fijación clip fijación magnética (accesorios)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1000 V c.a.
Tensión de impulso fase a fase	500 V c.a.
Tensión de aislamiento	500 V c.c./1s
Mounting distance clip/magnet	400 mm
Posibilidades de montaje	Perfil horizontal TS del bastidor de techo: directo Perfil vertical TS, SE: directo Perfiles SE delante y detrás del bastidor de techo: directo Perfiles SE en el lateral del bastidor de techo: directo AE, CM, TP: con juego de fijación magnético AE: con carril para montaje interior
Observación	Posibilidad de conexión del interruptor de puerta mediante conector bipolar
Observación referente a la referencia	Desviación de cables posible a través del dorsal
Dimensiones	Anchura: 455 mm Altura: 59 mm Profundidad: 24 mm
Campo de temperatura de servicio	-15 °C...45 °C

# Características

OUT_RATED_CURRENT_110_60	0,083 - 0,149 A
Intensidad	0,045 - 0,088 A
Campo de temperatura de almacenaje	-20 °C...70 °C
Tensión de servicio	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 20
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0,4 kg
Peso bruto	0,504 kg
Código arancelario	94054990
ECLASS 8.0	27189241
Descripción producto	SZ LUMINARIA COMPACTA 8W./100-240V. 50-60HZ.