


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4140.820

Luminaria LED compacta

Estado: 21-06-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4140.820 - Luminaria LED compacta

Alimentación de tensión: 24 V c.c.



Características

| | |
|--------------------------|--|
| Referencia | SZ 4140.820 |
| Ventajas | Máx. compatibilidad EMC. Protegido, dado que se opera en el ámbito de las tensiones reducidas de seguridad. Bajo consumo de energía Bajo mantenimiento mediante la utilización de led's. Posibilidad de conexión de interruptor de puerta. |
| Funcionamiento | Cableado de paso integrado. Posibilidades de fijación universales. Cono luminoso abatible. |
| Material | Cuerpo de la luminaria: aluminio extrusionado Cubierta de la luminaria: policarbonato (libre de halógeno) Extremos de la luminaria: PC-ABS |
| Color | Semejante RAL 7035 |
| Unidad de envase | Luminaria LED compacta Elemento luminoso Cubierta del medio de luz Incl. material de fijación |
| Mounting distance screws | 350 mm |

Características

| | |
|---|---|
| Posibilidades de conexión | Alimentación a través de conector Interruptor de puerta Cableado de paso (montaje en serie de lámparas) |
| Elemento luminoso | Led's, blanco |
| Clase de protección | III (SELV) |
| Interruptor (tipo) | Interruptor integrado de encendido/apagado/de puerta |
| Light cover | sí |
| Tipo de montaje de la luminaria | atornillado fijación clip fijación magnética (accesorios) |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth | dependiente de la fuente de alimentación |
| Tensión de impulso fase a fase | dependiente de la fuente de alimentación |
| Tensión de aislamiento | dependiente de la fuente de alimentación |
| Rated current max DC note | Con el montaje en serie de lámparas la intensidad nominal máxima es de 2 amperios |
| Para c.c. | 0,08 A |
| Number of LEDs | 20 |
| Mounting distance clip/magnet | 275 mm |
| Posibilidades de montaje | Directo al perfil del armario con retícula de 25 mm Mediante juego de fijación magnético AE: con carril para montaje interior |
| Observación | ¡Su utilización se ha previsto únicamente para armarios y cajas cerradas! ¡Si se utiliza con fuentes de alimentación del cliente deberá comprobarse si poseen las aprobaciones necesarias para este tipo de aplicación! Con el montaje en serie de lámparas la intensidad nominal máxima es de 2 amperios |
| Light cone adjustment | sí |

Características

| | |
|---|---|
| Dimensiones | Anchura: 330 mm Altura: 32,8 mm Profundidad: 20,64 mm |
| Tensión de servicio | 24 V (c.c.) |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 20 |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 0,29 kg |
| Peso bruto | 0,296 kg |
| Código arancelario | 94054990 |
| ETIM 9 | EC000321 |
| ETIM 8 | EC000321 |
| ECLASS 8.0 | 27189241 |
| Descripción producto | SZ LUMINARIA CON 20 LEDS - 24V. |

Aprobaciones

| | |
|---------------|---|
| Explicaciones | Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK |
|---------------|---|