

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4599.200

Estribo de montaje

Estado: 28-06-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4599.200 - Estribo de montaje för VX, TS, VX SE, TP, AX

Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.



Características

Referencia	TS 4599.200
Descripción producto	Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.
Datos técnicos	Taladro de Ø 4,5 mm en retícula 25 mm
Material	Chapa de acero
Superficie	Galvanizada
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Longitud	700 mm
Adecuado para ancho de puerta	760 mm
Opciones de montaje AX	En ancho de puerta 760 mm, con aldabilla
Opciones de montaje AX acero inoxidable	En puertas de 760 mm de ancho, con cierre de aldabilla, en combinación con el listón de puerta perforado
Adecuado para	Tipo de armario: AX Ancho/Profundidad: 760 mm
Unidad de embalaje	20 pza(s).
Peso neto	7,24 kg
Peso bruto	7,28 kg

Características

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	33,06 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descripción producto	TS Estribo de montaje, para ancho de puerta 760 mm

Aprobaciones

Explicaciones	PCF-declaration
---------------	-----------------