

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 4696.000

# Estribo de montaje

Estado: 11-07-2026 (Fuente: [rittal.com/cl-es](http://rittal.com/cl-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 4696.000 - Estribo de montaje för VX, TS, VX SE, TP, AX

Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.



## Características

Referencia	TS 4696.000
Descripción producto	Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.
Datos técnicos	Taladro de Ø 4,5 mm en retícula 25 mm
Material	Chapa de acero
Superficie	Galvanizada
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Longitud	540 mm
Opciones de montaje VX	En ancho/profundidad de armario 600 mm
Opciones de montaje VX SE	En ancho/profundidad de armario 600 mm, en el nivel de montaje exterior
Opciones de montaje AX	En ancho de puerta 600 mm, con aldabilla En ancho de puerta 600 mm, con sistema de cierre de 3 puntos, en la puerta con bisagras
Opciones de montaje AX acero inoxidable	En puertas de 600 mm de ancho, en la puerta con bisagras, en combinación con el listón de puerta perforado
Opciones de montaje PC	En ancho de armario 600 mm, en el nivel de montaje exterior

# Características

Opciones de montaje IW	En ancho/profundidad de armario 600 mm, en el nivel de montaje exterior
Opciones de montaje TS	En ancho/profundidad de armario 600 mm, en el nivel de montaje exterior
Opciones de montaje AE	En ancho/altura de armario 600 mm, en combinación con el carril para montaje interior AE
Opciones de montaje TP	En partes superiores de pupitre para montaje de 3 piezas, en la altura de la tapa del armario, en combinación con el carril para montaje interior TP, armario compacto HD
Opciones de montaje del zócalo VX	En ancho/profundidad de zócalo de 600 mm a las pantallas de zócalo, en combinación con el soporte de montaje para zócalo
Adecuado para	Tipo de armario: VX TS VX SE TP PC IW AX AE Ancho/Profundidad: 600 mm
Adecuado para	Sistema de zócalo VX
Unidad de embalaje	20 pza(s).
Peso neto	5,4 kg
Peso bruto	5,78 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	25,64 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descripción producto	TS Perfil de montaje, para VX, TS, VX SE, TP, para el nivel de montaje exterior: para An./Pr.: 600 mm, L: 540 mm

# Aprobaciones

---

Explicaciones

PCF-declaration