

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.242

Lateral, partido en vertical

Estado: 26-05-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.242 - Lateral, partido en vertical para VX IT

Laterales, partidos en vertical, para VX IT



Características

Referencia	VX 5301.242
Ventajas	Sencilla manipulación Fácil de cerrar mediante cierres rápidos Óptimo acceso a todos los componentes La abertura solo es posible a través de elementos de bloqueo interiores, lo que requiere un acceso libre a través de las puertas, pero aumenta de forma significativa la seguridad de acceso Posibilidad de realizar un desmontaje completo de cada uno de los laterales sin herramientas
Material	Chapa de acero
Superficie	Texturizada
Color	RAL 7035
Unidad de envase	2 piezas laterales Carril de montaje 6 bisagras 4 cierres rápidos Incl. material de fijación
Observación para el montaje	Debe garantizarse el acceso a través de las puertas delantera y trasera
Adecuado para	Tipo de armario: VX IT Altura: = 2.000 mm Profundidad: = 1.200 mm

Características

Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 20
Material básico	Chapa de acero
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	30 kg
Peso bruto	32,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	123,4 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Descripción producto	VX IT Lateral partido vertical 2000x1200, 1 P.