


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 5302.026

Guías combinadas

Estado: 23-05-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 5302.026 - Guías combinadas para 482,6 mm (19")

Características

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia | IT 5302.026 |
| Aplicación | Para la gestión y la tracción del cableado en el nivel 482,6 mm (19") |
| Material | Chapa de acero |
| Superficie | Galvanizada |
| Unidad de envase | Incl. material de fijación para la guía combinada, sin accesorios de fijación para la fijación de los cables |
| Posibilidades de montaje | Dentro del nivel de montaje de 482,6 mm (19"), en el troquel de sistema de 482,6 mm (19") |
| Dimensiones | Altura: 1 UA |
| Adecuado para | Tipo de armario: TS IT VX IT TX CableNet |
| Unidad de embalaje | 4 pza(s). |
| Peso neto | 1,348 kg |
| Peso bruto | 1,4 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 5,2 kg CO2 eq (Cat B) |
| Información sobre la clase PCF | Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado |
| Código arancelario | 83024200 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Descripción producto | IT Guia combinada para cableado 19", 4 P. |