


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.160

Ángulo de montaje

Estado: 31-05-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.160 - Ángulo de montaje para guías perfil de 19" VX IT

Ángulo de montaje para guías perfil de 19" VX IT, para la fijación de las guías perfil en pulgadas, en racks para redes/ servidores VX IT.

Características

Referencia	VX 5302.160
Ejecución	para VX IT, guía perfil de 19", Dynamic
Descripción producto	Para la fijación de las guías perfil 19" en racks para redes/ servidores VX IT.
Ventajas	La compensación de potencial de las guías perfil se realiza directamente a través de la fijación
Material	Chapa de acero
Superficie	Pintada
Color	RAL 9005
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Adecuado para	Anchura: = 600 mm
Unidad de embalaje	4 pza(s).
Peso neto	0,68 kg
Peso bruto	0,793 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3,1 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	73182900
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Características

Descripción producto

Ángulo de montaje para guías perfil de 19" VX IT, Dynamic, para la fijación de las guías perfil en pulgadas, en racks para redes/ servidores VX IT. En racks de 600 mm de ancho la fijación se realiza directamente a la estructura

Aprobaciones

Explicaciones

Declaración del fabricante