

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.325

Cajón

Estado: 23-05-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.325 - Cajón para un nivel de fijación de 482,6 mm (19")

Para la fijación frontal a las guías perfil de 482,6 mm (19"). Con tapa y guías telescópicas para el alojamiento de documentos y materiales pequeños.

Características

Referencia	DK 5502.325
Descripción producto	Para la fijación frontal a las guías perfil de 19". Con tapa y guías telescópicas para el alojamiento de documentos y materiales pequeños. La pequeña ejecución de la variante de 2 UA es adecuada para el montaje dentro de un bastidor móvil.
Material	Chapa de acero
Color	RAL 9005
Unidad de envase	Completamente montado Cierre de seguridad 12321
Prof. interior	419 mm
Anchura interior	411 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	7,785 kg
Peso bruto	8,195 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	31,2 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descripción producto	Cajón 19" 3UA T427 RAL9005