

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 5525.120**

**Armario para redes/servidores TS IT**

Estado: 15-06-2026 (Fuente: [rittal.com/cl-es](http://rittal.com/cl-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5525.120 - Armario para redes/servidores TS IT con puerta transparente, con guías perfil de 19"

TS IT, puerta transparente, para una climatización directa en relación con el armario. Montaje interior de 19" con guías perfil de 19" variables en profundidad para una carga de hasta 1500 kg disponible en diferentes dimensiones.



## Características

Referencia	DK 5525.120
Material	Chapa de acero Aluminio Puerta transparente: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Superficie	Armazón de armario: imprimación por inmersión Equipamiento interior: imprimación por inmersión Puertas y techo: imprimación por inmersión, texturizados
General colour	RAL 7035
Color	Bastidor y piezas planas: RAL 7035 Equipamiento interior: RAL 9005

# Características

Unidad de envase	<p>Armazón de armario TS 8 con puertas y techo</p> <p>Puerta frontal transparente con marco de aluminio, bisagras de 180°</p> <p>Cierre delante y detrás: empuñadura Confort para cilindros medios y cierre de seguridad 3524 E</p> <p>Dos niveles de fijación de 482,6 mm (19") delante y detrás variable a elementos de profundidad con elemento de fijación rápida</p> <p>Piezas de distanciamiento, altura 50 mm, para levantar una cubierta por encima de la escotadura para ventiladores del techo, para una ventilación pasiva (adjuntas). No necesario en variantes sin escotadura.</p> <p>Accesorios de conexión para compensación de potencial con punto de puesta a tierra (adjunto)</p> <p>12 abrochadores de 19" 1 UA con contacto (adjuntos)</p> <p>50 tornillos cilíndricos con hexágono interior, conductores (adjuntos)</p> <p>Gama IPPC</p> <p>Chapa de techo, de varias piezas, desmontable, para la entrada de cables posterior, transversal y con escotadura cubierta para chapa con ventiladores</p> <p>Puerta de chapa de acero posterior, con bisagras de 180°</p>
Dimensiones	<p>Anchura: 600 mm</p> <p>Altura: 800 mm</p> <p>Profundidad: 600 mm</p>
Unidades de altura	15 UA
Unidades de altura	15 UA
Espacio de montaje disponible hacia el nivel de 19", delante/detrás	84 mm / 168 mm
Distancia de niveles (estado de entrega)	345 mm
Design doors	cerrado
Ejecución nivel(es) de 19"	Guías perfil de 482,6 mm (19")
Capacidad de carga	15.000 N
Observación	Según el tipo y el lugar de ubicación es posible que el ángulo de abertura de la puerta presente alguna variación

## Características

Material básico	Chapa de acero
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	45,6 kg
Peso bruto	46,6 kg
Código arancelario	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Descripción producto	TS IT, guías perfil de 19", puerta transparente, An.Al.Pr. 600 x 800 x 600 mm, 15 UA

## Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
Certificados	Superficie
Explicaciones	Declaración de conformidad