

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5833.600

## Armario individual VX SE

Estado: 11-05-2026 (Fuente: [rittal.com/cl-es](http://rittal.com/cl-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5833.600 - Armario individual VX SE

Armario individual de chapa de acero con cuerpo robusto, dos niveles de montaje integrados, dorsal atornillado y puerta. El techo y los laterales forman una sola pieza con «bastidor» perfilado. Puede equiparse con los accesorios del VX25 gracias a la compatibilidad del sistema. Aumento de la eficiencia, ya que no es necesario montar los laterales y los armarios de gran anchura sustituyen a pequeñas combinaciones ensambladas.



## Características

|            |                                                                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia | SE 5833.600                                                                                                                                                                                  |
| Material   | Caja: chapa de acero de 1,5 mm<br>Puerta: chapa de acero, 2,0 mm<br>Dorsal: Chapa de acero, 1,5 mm<br>Entradas de cables: chapa de acero, 1,5 mm<br>Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm |
| Superficie | Caja, puerta y dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada<br>Placa de montaje y entradas de cables: galvanizadas                                          |
| Color      | RAL 7035                                                                                                                                                                                     |

# Características

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unidad de envase                         | Armario cerrado por la parte superior y lateral<br>Puerta(s)<br>Bisagras intercambiables de derecha a izquierda en armarios de una puerta<br>Placa de montaje<br>Chapas de entrada de cables<br>Dorsal, desatornillable<br>Cierre: doble paletón 3 mm<br>2 carriles de montaje 18 x 39 mm<br>Dorsal, de una pieza |
| Dimensiones                              | Anchura: 800 mm<br>Altura: 2.000 mm<br>Profundidad: 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dimensiones placa de montaje (An. x Al.) | 699 mm x 1.896 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Grado de protección IP según EN 60 529   | IP 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Grado de protección NEMA                 | NEMA 3R<br>NEMA 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tipo de comunicación según UL 50E        | Type 1<br>Tipo 2<br>Type 3<br>Type 3R<br>Type 12                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Código IK                                | IK10                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Número puertas                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Material básico                          | Chapa de acero                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Unidad de embalaje                       | 1 pza(s).                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Peso neto                                | 134,32 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Peso bruto                               | 136,2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)                  | 518,2 kg CO2 eq (Cat B)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Información sobre la clase PCF           | Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado                                                                                                                                                                                                |
| Código arancelario                       | 94032080                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Características

|                      |                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ETIM 9               | EC000261                                                                             |
| ETIM 8               | EC000261                                                                             |
| ECLASS 8.0           | 27180101                                                                             |
| Descripción producto | VX SE ARMARIO INDIVIDUAL 800x2000x500, con placa de montaje y puerta delantera, 1 P. |

## Aprobaciones

|               |                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Aprobaciones  | UL + C-UL (listed)                                                             |
| Certificados  | Superficie<br>Grado de protección                                              |
| Explicaciones | Declaración de conformidad<br>Declaración de conformidad UK<br>PCF-declaration |