


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6320.000

## Caja de mando con asas laterales

Estado: 14-03-2026 (Fuente: [rittal.com/cl-es](http://rittal.com/cl-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6320.000 - Caja de mando con asas laterales

Caja de mando con asas con un moderno diseño de chapa de acero, con escotadura para brazo soporte de 130 mm de Ø adecuado para el sistema de brazo soporte CP 60 / 120 / 180, acceso para mantenimiento a elección por delante o detrás, placa frontal de aluminio fácilmente desmontable para mecanizado, grado de protección IP 55



## Características

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia       | CP 6320.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Material         | Caja y puerta: chapa de acero<br>Asas: aluminio<br>Placa frontal: aluminio<br>Cubiertas: plástico                                                                                                                                                                                                                                    |
| Superficie       | Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada<br>Asa: anodizado natural<br>Placa frontal: anodizado natural                                                                                                                                                                                   |
| Color            | Caja y puerta: RAL 7035<br>Asa: anodizado natural<br>Placa frontal: anodizado natural<br>Cubiertas: semejante a RAL 7024                                                                                                                                                                                                             |
| Unidad de envase | Caja con escotadura y refuerzo para sistema de brazo soporte Ø 130 mm<br>Escotadura en la parte frontal, cubierta con una placa de aluminio de 3 mm de fácil mecanización<br>Listones asa laterales y cantoneras<br>Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm<br>Ángulo interior preformado con taladros de sistema TS |

# Características

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiones                             | Anchura: 300 mm<br>Altura: 200 mm<br>Profundidad: 155 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ejecución                               | Acceso para mantenimiento por la parte posterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Observación                             | Posibilidad de modificación de la conexión del brazo soporte y del sentido de abertura de la puerta mediante giro de la caja<br>Opcional: La conexión del brazo soporte Ø 130 mm, descentrada pretaladrada en la placa de refuerzo, puede abrirse fácilmente con un taladro<br>Sistemas de cierre para accesos de servicio por la parte posterior: Bombines de cierre de 27 mm, ejecución A, cilindros de seguridad, empuñaduras de plástico y manetas, ejecución B |
| Material básico                         | Aluminio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cierre                                  | Ejecución cierre: Aldabilla<br>Nº de cierres: 1<br>Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Unidad de embalaje                      | 1 pza(s).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Peso neto                               | 4,29 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Peso bruto                              | 4,38 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Código arancelario                      | 94032080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ECLASS 8.0                              | 27180505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Descripción producto                    | CP caja de mando con asas 300x200x155 Con Asas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# Aprobaciones

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Explicaciones | Declaración de conformidad<br>Declaración de conformidad UK |
|---------------|-------------------------------------------------------------|