

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SM 6450.020 Monitores TFT

Estado: 24-05-2026 (Fuente: [rittal.com/cl-es](http://rittal.com/cl-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SM 6450.020 - Monitores TFT

Variantes de montaje para superficies y cajas de mando.

## Características

Referencia	SM 6450.020
Ejecución	sin pantalla táctil
Descripción producto	Variantes de montaje para superficies y cajas de mando.
Ventajas	Ejecución industrial de elevada calidad Escasas tareas de montaje gracias al marco frontal integrado No precisa una aireación adicional Escasa prof. de montaje (45 mm)
Material	Marco frontal: aluminio
Superficie	Texturizada
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Junta Tuercas hexagonales (para montaje en superficies) Cable VGA Espárragos M5 para montaje posterior Variantes táctiles adicionalmente con cable de conexión integrado y controlador CD-Rom Con cristal de protección antirreflejos.
Dimensiones	Anchura: 482,6 mm Altura: 354,8 mm
Interfaces	VGA (D-SUB HD 15 pines) DVI-D
Campo de temperatura de servicio	0 °C...50 °C
Campo de temperatura de almacenaje	-30 °C...85 °C
Observación referente a la referencia	Son posible otras ejecuciones como pantalla táctil resistiva con puerto serie o USB.
Brillo display	350 cd/m <sup>2</sup>

# Características

Contraste	1000 : 1
Diagonal	17"
Tiempo de servicio	50.000 h
On Screen Display (OSD)	Teclas de mando en la parte trasera
Reading angle left/right	85 °
Resolución display	1280 x 1024 pixels
Potencia nominal Pel	Para c.c.: 20 W
H-Sync. (mín./máx.)	31,4 - 80 kHz
V-Sync. (mín./máx.)	60 - 75 Hz
Número de colores	16,7
Resolución controlador	VGA SVGA XGA SXGA
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	6,897 kg
Peso bruto	7,26 kg
Código arancelario	85286200
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201
Descripción producto	SM TFT MONITOR 17"

# Aprobaciones

Explicaciones	Declaración de conformidad
---------------	----------------------------