

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SM 6450.050

## Fuente de alimentación

Estado: 13-06-2026 (Fuente: [rittal.com/cl-es](http://rittal.com/cl-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SM 6450.050 - Fuente de alimentación para monitor TFT

Con conector hembra IEC320, con cable (1,5 m) para conexión al monitor TFT.

## Características

Referencia	SM 6450.050
Material	Caja: plástico
Unidad de envase	Fuente de alimentación con conector IEC 60 320 C14 cable (1,5 m) integrado para conexión al monitor TFT
Dimensiones	Anchura: 112 mm Altura: 31 mm Profundidad: 47 mm
Tensión de entrada	100 - 240 V
Tensión de salida	12 V c.c.
Campo de temperatura de servicio	10 °C...40 °C
Campo de temperatura de almacenaje	-10 °C...80 °C
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0,254 kg
Peso bruto	0,294 kg
Código arancelario	85043121
ETIM 9	EC001781
ECLASS 8.0	19089213
Descripción producto	SM FUENTE ALIMENTACION TFT 100-240VAC/DC