

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6540.200

**Caja de mando sobre base AE con
asas**

Estado: 30-05-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6540.200 - Caja de mando sobre base AE con asas

Caja de chapa de acero con tratamiento triple de la superficie ofreciendo una protección anticorrosión óptima. Placa frontal de aluminio de fácil desmontaje para su mecanización. Acceso para mantenimiento rápido y seguro por la parte frontal o posterior

Características

Referencia	CP 6540.200
Material	Caja y puerta: chapa de acero Asas: aluminio Cubiertas: plástico
Superficie	Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Asas: texturizadas
Color	Caja y puerta: RAL 7035 Listones asa y piezas de cierre: RAL 7030
Unidad de envase	Caja con escotadura y refuerzo para sistema de brazo soporte CP-L, Ø 130 mm Perfiles de montaje soldados por puntos laterales Escotadura en la parte frontal, cubierta con una placa de aluminio de 3 mm de fácil mecanización Listones asa laterales con cantoneras Puerta dorsal, bisagras a la derecha Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm
Dimensiones	Anchura: 300 mm Altura: 200 mm Profundidad: 155 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 55
Observación	Posibilidad de modificación de la conexión del brazo soporte y del sentido de abertura de la puerta mediante giro de la caja
Material básico	Aluminio
Observación referente a la referencia	Conexión de brazo soporte y bisagras en la parte inferior.

Características

Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	4,53 kg
Peso bruto	4,73 kg
Código arancelario	94032080
ECLASS 8.0	27180505

Aprobaciones

Aprobaciones	UL
--------------	----
